


# Adapteris AD-G1-1NPT-I

Gaminio numeris: 546546

FESTO

Vidinis sriegis vienoje pusėje, išorinis kitoje.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	21,4 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	90 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	35 Nm
Produkto svoris	212,68 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Female thread 1 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC
Material housing	galvanizuotas plienas