


Adapteris AD-G3/4-3/4NPT-I

Gaminio numeris: 546550

FESTO

Vidinis sriegis vienoje pusėje, išorinis kitoje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	18,3 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	60 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	32 Nm
Nominalus užveržimo momentas	45 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	195,64 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Female thread 3/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC
Material housing	galvanizuotas plienas