

Adapteris AD-3/4NPT-G3/4-I

Gaminio numeris: 546551

FESTO

Vidinis sriegis vienoje pusėje, išorinis kitoje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	19,05 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	32 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	60 Nm
Produkto svoris	98,13 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread, 3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC
Material housing	galvanizuotas plienas