

# Plastikiniai vamzdeliai PUN-3/8X1/16-U-GN

Gaminio numeris: 546619

FESTO

išorė kalibruota, pritaikyta QS ir QB jungtims.  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Old part no. 13023172



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	3/8
Vidinis diametras, coliais	1/4
Min. lenkimo spindulys	1 "
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14 ... 150 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas
Aplinkos temperatūra	-68 ... 140 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,515 oz/ft
Spalva	žalias
Atramos kietumas	A 98 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	TPE-U(PU)