


Plastikiniai vamzdeliai PUN-1/8X1/32-U-GE-500

Gaminio numeris: 546649

FESTO

išorė kalibruota, pritaikyta QS ir QB jungtims.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Old part no. 13028534



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Išorinis diametras, coliais | 1/8 |
| Vidinis diametras, coliais | 1/16 |
| Min. lenkimo spindulys | 0,2 " |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -14 ... 150 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas |
| Aplinkos temperatūra | -68 ... 140 °F |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,077 oz/ft |
| Spalva | geltonas |
| Atramos kietumas | A 98 +/-3 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie žarnes | TPE-U(PU) |