

# Plastikiniai vamzdeliai PUN-5/16X1/16-U-NT-300

Gaminio numeris: 546663

FESTO

išorė kalibruota, pritaikyta QS ir QB jungtims.  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Old part no. 13028567



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė                               |
|--|---------------------------------------|
| Išorinis diametras, coliais                    | 5/16                                  |
| Vidinis diametras, coliais                     | 3/16                                  |
| Min. lenkimo spindulys                         | 0,594 "                               |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -14 ... 150 Psi                       |
| Darbinė terpė                                  | Filtruotas suslėgtas oras<br>Vakuumas |
| Aplinkos temperatūra                           | -68 ... 140 °F                        |
| Produkto svoris pagal ilgį                     | 0,412 oz/ft                           |
| Spalva   | bespalvis                             |
| Atramos kietumas                               | A 98 +/-3                             |
| Informacija                                    | Be vario ir PTFE.                     |
| Informacija apie žarnes                        | TPE-U(PU)                             |