

# Paskirstytojas FR-8-1/4-BR

Gaminio numeris: 546750

FESTO

Suslėgto oro paskirstymui.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė  |
|---|--|
| Nominalus dydis                               | 11,5 mm  |
| Montavimo pozicija                            | Bet koks   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | 0 ... 16 bar   |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Išėjimų skaičius                              | 8  |
| Padavimo linijų skaičius                      | 1  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | G1/2   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | G1/4   |
| Material housing                              | Aliuminio liejinys   |