



Reguliavimo plokštė

VABF-S3-2-R7C2-C-10

Gaminio numeris: 546792

FESTO

Skirstytuvų salai VDMA-01/02, standartinis pajungimas pagal 15407-1, iki 10 bar.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	18 mm
Paremtas standartu	ISO 15407-1
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Pressure regulator for 4 reversible
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Slėgio dydžio pasirinkimas	galimas
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,05 ... 0,85 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 8,5 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	7,25 ... 123,25 psi
Išėjimo slėgis 1	0,5 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	245 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Manometro pajungimas	su išlaikymo gnybtu
Informacija	atitinka RoHS
Material control panel	PA
Material regulator housing	Padengtas aliuminiu