



Priartėjimo jutiklis SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE

Gaminio numeris: 546799

FESTO

elektrinis, herkoninis kontaktas, pavaroms su T-grioveliu, montavimas iš viršaus, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Special characteristics	alyvai atsparūs
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	80 mA
Maksimali išėjimo srovė montavimo dalyse	80 mA
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	2,4 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	2,4 W
Maksimali perjungimo galia DC montavimo detalėse	2,4 W
Maksimali perjungimo galia AC montavimo detalėse	2,4 VA
Įtampos kritimas	4,25 V
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	5 ... 30 V
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Kabelio ilgis	7,5 m
Kabelio priedas	Standard/suitable for energy chains
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Montavimo tipas	suspaustas įdedama į lizdą iš apačios
Produkto svoris	87,1 g
Material housing	PA aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displesjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP68
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L