



Reguliavimo plokštė

VABF-S2-1-R6C2-C-10

Gaminio numeris: 546832

FESTO

Skirstytuvų salai VTSA , standartinis pajungimas pagal 5599-2, iki 10 bar.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	42 mm
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Pressure regulator for 2 reversible
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Slėgio dydžio pasirinkimas	galimas
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,05 ... 1 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 10 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	7,25 ... 145 psi
Jėjimo slėgis 1	0,5 ... 10 bar
Slėgis jėjime 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Slėgis jėjime 1psi	7,25 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	640 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Manometro pajungimas	su išlaikymo gnybtu
Material control panel	PA
Material regulator housing	Padengtas aliuminiu