


# Jėjimo modulis CP-E32-M8-EL

Gaminio numeris: 546921  
Nebetiekiamas produktas

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
LED vaizduoklis	- 2 modulio diagnostika - 32 kanalo statusas
Apsauga (trumpo jungimo)	Elektroninis vidinis saugiklis
Nuolatinė darbinė įtampa, apkrovos įtampa	24 V
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Jėjimo nusistovėjimo laikas	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Didž. suminė srovė moduliui	1,4 A
Maksimalus jėjimų skaičius	32
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Potencialo atskyrimas kanalas- kanalas	Ne
Liekančioji pulsacija, apkrovos įtampa	4 Vss
Perjungimo lygis	Signalas 0: $\leq 6$ V Signalas 1: $\geq 8,6$ V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Jėjimo charakteristikos	IEC1131-T2
Jėjimo grandinės logika	PNP (teigiamas komutavimas)
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su bėgeliu
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA - sustiprintas
Material housing	PA - sustiprintas