



Pagrindinis skirstytuvas VSNB-FC-M52-M-G14-P2

Gaminio numeris: 547017
Nebetiekiamas produktas

FESTO

su Namur prieiga pagal VDE / VDI 3845, be valdomo vožtuvo, gali būti pakeistas į 3/2 skirstytuvą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 ir 3/2 vienos ritės
Plotis	44,5 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	950 l/min
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	8 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Srauto kryptis	nereversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Taip
Valdymo slėgis	2,5 ... 8 bar
Išjungimo laikas	100 ms
Ijungimo laikas	30 ms
Budėjimo ciklas	100%
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	350 g
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado
Prapučiamos tūtos jungtis	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Varžto medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis