



Elektromagnetinis skirstytuvas VSNB-FC-M52-MH-G14-1A1

Gaminio numeris: 547026
Nebetiekiamas produktas

FESTO

su Namur prieiga pagal VDE / VDI 3845, su valdomu vožtuvu, gali būti pakeistas į 3/2 skirstytuvą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 ir 3/2 vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	44,5 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	950 l/min
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	8 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	nereversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Taip
Valdymo slėgis	2,5 ... 8 bar
Išjungimo laikas	100 ms
Įjungimo laikas	30 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 2.1 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	510 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803 A forma
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado
Prapučiamos tūtos jungtis	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS

Savybės	Reikšmė
Informacija apie sandariklius	HNBR NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aluminio liejinys anoduotas
Varžto medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis