

Adapteris NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Gaminio numeris: 547432

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su sriegiu
Elektrinis pajungimas	5-poliai M12x1 Kištukas
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio struktūra	4x0,34
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PUR
Material housing	ABS
Material electrical contact	Brass, gold-plated