


Pagrindas VMPAF-AP-4-1-EMM-8

Gaminio numeris: 547494
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	47,6 mm
Ilgis	107,3 mm
Tinklelio matmuo	10,5 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M7
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu