


Mažinanti įmova NPFB-R-G34-G12-MF

Gaminio numeris: 547837

FESTO

Sujungimui su vamzdžiais.

Naudojant R arba G tipo sriegines jungtis, papildomai rekomenduojama naudoti sandarinimo juostą arba skystį. G tipo sriegio sandarinimui taip pat galima naudoti sandarinimo žiedą iš minkšto Al 99.5.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|----------------------------|
| Informacija apie medžiagas | Žalvaris Nikeliuota |
| Dėžės dydis | 10 |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 40 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras Vakuumas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Produkto svoris | 44 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G3/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/2 |
| Informacija | atitinka RoHS |