


Maitinimo šaltinis SVG-1/230VAC-ASI-5A

Gaminio numeris: 547869
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Plotis | 70 mm |
| Aukštis | 130 mm |
| Ilgis | 125 mm |
| Montavimo pozicija | Laisva konvekcija |
| Pirminis šaltinis | Vienos fazės |
| Srovės jėjimas | 2,1 - 1,0 A |
| Nominali išėjimo įtampa DC | 30,1 V |
| Nominali išėjimo srovė | 4,8 A |
| Įėjimo įtampos riba AC | 100 ... 240 V |
| Galios susilpnėjimo mažinimas | 20 ms |
| Linijos dažnis | 45 ... 65 Hz |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| Saugojimo temperatūra | -40 ... 85 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 95% |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Leidimas | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| Produkto svoris | 900 g |
| Montavimo tipas | su bėgeliu |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |