



# Amortizatorius DYSW-8-14-Y1F

Gaminio numeris: 548073

FESTO

Savaime besireguliuojantis, su progresyvios charakteristikos kreive.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	8
Eiga	14 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	14 mm
Maks. stabdymo jėga	500 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	4 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	21.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,02 J
Numetimo jėga	2,5 N
Produkto svoris	42 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas