


Sukamas indeksavimo strelis DHTG-65-24-A

Gaminio numeris: 548081

FESTO

Pozicijos indikavimo galimybė.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 65 |
| Parallelity poppet valve | $\leq 0,04$ mm |
| Axial eccentricity poppet valve | $\leq 0,02$ mm |
| Concentricity poppet valve | $\leq 0,02$ mm |
| Posūkio kampo pasikartojimo tikslumas | $\leq 0,03$ deg |
| Dempferiavimas | Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika, reguliuojamas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Konstrukcija | Krumpliuota mova Krumpliaštiebis/krumpliaratis valdomos sekos judėjimas |
| Pozicijos atpažinimas | induktyviniams jutikliams |
| Dalinimas | 24 |
| Darbinis slėgis | 4 ... 8 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Garso slėgio lygis | ≤ 70 dB(A) |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Didž. statinė ašinė jėga | 1.000 N |
| Didž. statinis lenkimo momentas | 100 Nm |
| Didž. statinė radialinė jėga | 2.000 N |
| Didž. statinis tangentinis momentas | 100 Nm |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2,1 Nm |
| Produkto svoris | 1.900 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme ir centravimo įvore |
| Pneumatinis pajungimas | Vidinis sriegis M5 |
| Material poppet valve | galvanizuotas plienas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material stops | galvanizuotas plienas |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Aliuminio liejinys |