

Sukamas indeksavimo strelis DHTG-90-12-A

Gaminio numeris: 548086

FESTO

Pozicijos indikavimo galimybė.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	90
Parallelity poppet valve	$\leq 0,04$ mm
Axial eccentricity poppet valve	$\leq 0,02$ mm
Concentricity poppet valve	$\leq 0,02$ mm
Posūkio kampo pasikartojimo tikslumas	$\leq 0,03$ deg
Dempferiavimas	Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika, reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Krumpliuota mova Krumpliaštiebis/krumpliaratis valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	induktyviniams jutikliams
Dalinimas	12
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Garso slėgio lygis	≤ 70 dB(A)
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Didž. statinė ašinė jėga	2.000 N
Didž. statinis lenkimo momentas	150 Nm
Didž. statinė radialinė jėga	5.000 N
Didž. statinis tangentinis momentas	150 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,4 Nm
Produkto svoris	4.500 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis M5
Material poppet valve	galvanizuotas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material stops	galvanizuotas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys