

# Spiralinis plastikinis vamzdelis PAS-4I-6E-10

Gaminio numeris: 548144  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis ilgis	10 m
Išorinis diametras	6 mm
Bloko ilgis	0,56 m
Vidinis diametras	4 mm
Ritės skersmuo	50 mm
Apvijų skaičius	88
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 17,5 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris	250 g
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 55 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	PA