

Amortizatorius DYEF-M8-Y1F

Gaminio numeris: 548373

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M8
Eiga	3,4 mm
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija su fiksuotu metaliniu sustojimu
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,8 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	3,4 mm
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	0,04 J
Produkto svoris	11,9 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas