


# Apvalus cilindras DSNU-5/16"- -P

Gaminio numeris: 548472  
Nebetiekiamas produktas


FESTO

DIN ISO 6432, su elastiniais amortizaciniais žiedais galinėse pozicijose.  
Daug tvirtinimo būdų.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 0,04 ... 4 "   |
| Stūmoklio diametras                                      | 5/16"  |
| Stūmoklio koto sriegis                                   | 6-32 UNC-2A  |
| Paremtas standartu                                       | ISO 6432   |
| Dempferiavimas   | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Montavimo pozicija                                       | Bet koks   |
| Koto galas   | Išorinis sriegis   |
| Konstrukcija   | Stūmoklis<br>Stūmoklio kotas   |
| Pozicijos atpažinimas                                    | Be   |
| Variantai  | Cilindro kotas vienoje pusėje  |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                                     | -4 ... 176 °F  |
| Smūgio energija galinėse padėtyse                        | 0,02213 ft-lbf   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 4,52 lbf   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 6,04 lbf   |
| Judanti masė   | 7,5 g  |
| Judanti masė 0 mm eigos                                  | 0,265 oz   |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                            | 0,035 oz   |
| Montavimo tipas  | su priedais  |
| Pneumatinis pajungimas                                   | 10-32 UNF-2B   |
| Informacija  | atitinka RoHS  |
| Material cover   | Aliuminio liejinys   |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material piston rod                                      | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Material cylinder barrel                                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |