


Apvalus cilindras DSNU-2"- -PPV

Gaminio numeris: 548498
Nebetiekiamas produktas


FESTO

Atitinka DIN ISO 6431, su reguliojama galinės padėties amortizacija, įvairios montavimo galimybės, su ir be papildomų montavimo komponentų.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 20 "
Stūmoklio diametras	2"
Stūmoklio koto sriegis	5/8-18 UNF-2A
Paremtas standartu	ISO 6431
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,7376 ft-lbf
Dempferiavimo ilgis	0,79 "
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	197,92 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	235,62 lbf
Judanti masė 0 mm eigos	14,568 oz
Papildomas svoris 10mm ilgiui	0,882 oz
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material cylinder barrel	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis