


Dangtelis CPX-M-AK-C

Gaminio numeris: 548753

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	30 mm
Aukštis	58 mm
Ilgis	22 mm
Leidimas	UL94 V0
Produkto svoris	54 g
Apsaugos klasė	IP65 IP67 Sumontuotas pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	Cinkuota Nikeliuota
Material seals	NBR
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 90 % nesikondensuojantis