


# Magistralės mazgas CPX-FB33

Gaminio numeris: 548755  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	PROFINET IRT PROFINET RT
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkto svoris	280 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Padengtas aliuminiu
Produkto-specifinis LED displejus	M: Pakeiskite parametrus PL: tiekimo įkrovimas PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemos klaida
Magistralės-specifinis LED displejus	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: tinklo klaida TP1: aktyvus tinklas, portas 1 TP2: aktyvus tinklas, portas 2
Įrenginio-specifinė diagnostika	Channel and module-oriented diagnostics Žemos įtampos modulis Diagnostics memory
Valdymo elementai	DIL jungikliai Laisvai pasirenkama atminties kortelė
Fieldbus sąsaja	2x kištukas, M12x1, 4 kontaktų, D-kodas
Maksimali adreso apimtis įėjimams	64 Byte
Maksimali adreso apimtis išėjimams	64 Byte
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Sistemos parametrai
Sparta, bodais	100 Mbit/s
Parama konfigūruojant	GSDML-duomenys
Papildomos funkcijos	Aciklinis prisijungimas prie duomenų per magistralinio ryšio sistemą Aciklinis prisijungimas prie duomenų per Ethernet Fast Start Up (FSU) Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start- up parametrizavimas normaliu tekstu per magistralinio ryšio sistemą Sistemos būvį nusako proceso duomenys Papildoma diagnostikos prieiga aptarnavimo prietaisams
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 120 mA