


Galinės padėties valdiklis CPX-CMPX-C-1-H1

Gaminio numeris: 548931

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnoze	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Didžiausias modulių skaičius	10
Displėjus	Septynių segmentų monitorius
Valdymo elementai	3 mygtukai
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Apkrovos įtampos diapozonas DC	20 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominali įtampa DC	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	80 mA
Leistina apkrovimo srovė	2,5 A
Nuolatinis smūgio pasipriešinimas pagal DIN/IEC 68, 2-29 dalis	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	140 g
Ašių skaičius segmente	1
Ašių segmentų skaičius	1
Valdymo sąsajos elektrinė jungtis	Kištuko lizdas M9 5-poliai
Kabelio ilgis	≤ 30 m
Valdymo sąsaja	Skaitmeninis CAN-Bus su Festo protokolu Integruotas liniją užbaigiantis rezistorius
Material housing	PA - sustiprintas