


Ašies valdiklis CPX-CMAX-C1-1

Gaminio numeris: 548932

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Darbo režimai	Įrašų išrinkimo režimas Tiesioginio valdymo režimas
Diagnoze	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Didžiausias modulių skaičius	8
Reguliavimo funkcija	Galios valdymas
Displėjus	Septynių segmentų monitorius
Būsenų indikavimas	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Modulio būseną
Apsauga (trumpo jungimo)	Internal electronic fuse for operating voltage Elektroninis vidinis apkrovos saugiklis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Apkrovos įtampos diapozonas DC	20 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominali įtampa DC	24 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	10 ms
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	200 mA
Leistina apkrovimo srovė	2,5 A
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	240 g
Ašių skaičius segmente	1
Ašių segmentų skaičius	1
Didžiausias linijos ilgis	30 m
Valdymo sąsajos elektrinė jungtis	Kištuko lizdas M9 5-poliai
Valdymo sąsaja	Skaitmeninis CAN-Bus su Festo protokolu Integruotas liniją užbaigiantis rezistorius
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas