


# Variklio valdiklis SEC-ST-48-6-P01

Gaminio numeris: 548945  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Žingsniniams varikliams](#)

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio darbinis režimas	Bipolar-Chopper-Driver
Darbinis režimas	1/32 žingsnio, 6400 žingsniai/U
Reguliuojamas srovės sumažinimas	0 arba 70 per DIP jungiklį
Žingsnio reguliavimas	Per DIP jungiklį
Nominalios srovės reguliavimas	DIP jungikliai
Maksimalus žingsnio dažnis	40 kHz
Nominali srovė	1,25 ... 6 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Leidimas	C-Tick
Produkto svoris	660 g
Loginio įėjimo darbinis diapazonas	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Elektrinis pajungimas	įsuktas terminalas
Montavimo tipas	su bėgeliais