


# Dangtelis VAEM-S6-C-S10-R5

Gaminio numeris: 549049

FESTO

Iki 20 atskirai valdomų skirstytuvų arba 10 bistabilių skirstytuvų gali būti prijungta



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	su bistabiliais skirstytuvais 10 su monostabiliais skirstytuvais 20
Didž. suminė srovė	10 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	230 g
Elektrinių jungčių kiekis	10
Elektrinis pajungimas	5-poliai M12 Kištukas
Material housing	PA