


Vienkryptis droselis VFOV-LE-G18-Q4

Gaminio numeris: 549155

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Pasukama rankena
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	0 ... 260 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	130 ... 230 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0 bar	0 ... 325 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0 bar	300 ... 410 l/min
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	3 Nm
Produkto svoris	10 g
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie medžiaga, sukamas mygtukas	PA - sustiprintas
Medžiagos informacija, tuščiaiduris varžtas	Aliuminio liejinys anoduotas
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	PA - sustiprintas