



Pajungimo kabelis NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5

Gaminio numeris: 549294

FESTO

Tarp pavaros ar kelio matavimo jutiklio MLO-POT-...-TLF ir jutiklių sąsajos CASM.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101
Cable identification	Without inscription label holder
Produkto svoris	188 g
Elektrinis pajungimas	5-poliai M12x1 Tiesus kištukas keturkampio formos/užlenktas
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type A to EN 175301-803
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, occupied pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Central screw M3
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	apvalus
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 2, number of pins/wires	5
Electrical connection 2, occupied pins/wires	4
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 60 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 60 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Shielding	Taip
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandymas pagal užklausimą
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	90 mm
Bending radius, fixed cable installation	≥ 90 mm
Kabelio skersmuo	5,9 mm
Leistinas kabelio skersmuo	5,7 ... 6,1 mm
Kabelio struktūra	4x0,34
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,34 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions

Savybės	Reikšmė
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	PA TPE-U(PUR)
Korpuso spalva	Juodas
Material insulation	PVC