


# Žingsninis variklis EMMS-ST-57-S-SE

Gaminio numeris: 549409

FESTO

Be pavaros ir stabdžio.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė                     |
|--|-----------------------------|
| Posūkio kampas prie pilno žingsnio               | 1,8 deg                     |
| Žingsninio kampo tolerancija                     | ±5%                         |
| Rotoriaus pozicijos jutiklis                     | Optinis kodatorius          |
| Izoliacinė apsaugos klasė                        | B                           |
| Nominali nuolatinė įtampa                        | 48 V                        |
| Nominali variklio srovė                          | 5 A                         |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                     | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Saugojimo temperatūra                            | -20 ... 70 °C               |
| Sąlyginė oro drėgmė                              | 45 - 80 %                   |
| Apsaugos klasė                                   | IP54                        |
| Aplinkos temperatūra                             | -10 ... 50 °C               |
| Leidimas   | C-Tick                      |
| Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią | 0,29 kgcm <sup>2</sup>      |
| Stabdžio laikymo momentas                        | 0,4 Nm                      |
| Variklio laikymo momentas                        | 0,8 Nm                      |
| Rotoriaus masės inercijos momentas               | 0,29 kgcm <sup>2</sup>      |
| Leidžiama ašinė veleno apkrova                   | 10 N                        |
| Leidžiama radialinė veleno apkrova               | 52 N                        |
| Produkto svoris                                  | 970 g                       |
| Elektrinio pajungimo sistema                     | Kištukas                    |