


Reduktorius EMGA-40-P-G5-SST-42

Gaminio numeris: 549429

★ Kernprogramm

Suitable for stepper motors.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	40 mm
Variklio flanšo dydis	42 mm
Posūkių tarpelis	0,25 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	5:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	18.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	14 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,019 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	22 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	1 Nm/arcmin
Produkto svoris	350 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	40G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	42A
Informacija	atitinka RoHS