


Reduktorius EMGA-60-P-G3-SST-57

Gaminio numeris: 549430

★ Kernprogramm

Suitable for stepper motors.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	57 mm
Posūkių tarpelis	0,17 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	22 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,135 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	35,2 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	2,3 Nm/arcmin
Produkto svoris	900 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	57A
Informacija	atitinka RoHS