


Reduktorius EMGA-80-P-G3-SST-87

Gaminio numeris: 549432

★ Kernprogramm

Suitable for stepper motors.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	80 mm
Variklio flanšo dydis	87 mm
Posūkio tarpelis	0,12 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	7.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	85 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,77 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	136 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	6 Nm/arcmin
Produkto svoris	2.100 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	80G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	87A
Informacija	atitinka RoHS