

Solenoido ritė


MD-2-24VDC-PA

Gaminio numeris: 549903

★ Kernprogramm

Nuolatinei įtampai, be kištuko lizdo.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 6.8 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 50 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	110 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Duroplast Varis Plienas
Material winding	Varis