


Solenoido ritė

MH-2-110VAC-PA

Gaminio numeris: 549907

FESTO

Kintamai įtampai, be kištukinio lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Minimalus paėmimo laikas	12 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Galios faktorius $\cos \{\phi\}$	0,7
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 14 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 10 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	IP00 without connector socket
Aplinkos temperatūra	-20 ... 50 °C
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Produkto svoris	150 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Su užraktu
Material solenoid coil	Duroplast Varis Plienas
Material winding	Varis