



Standartinis cilindras DNGZK-5"- -PPV-A

Gaminio numeris: 549966

FESTO

Atitinka ISO 15552, NF E 49 003.1 ir UNI 10 290 standartus, tinka magnetiniai jutikliai, Pagal ISO 15552, NF E 49003.1 ir UNI 10 290, padėties nustatymui, valdoma amortizacija galinėse padėtyse., valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 2.000 mm
Stūmoklio diametras	5"
Stūmoklio koto sriegis	UNF1-12
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	40 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	6.881 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	7.363 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	140 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	10.215 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	NPT1/2-14
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys