


Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas VZPR-BPD-22-R4R

Gaminio numeris: 550337

FESTO

Susideda iš pneumatinės posūkio pavaros DAPS sujungtos su 2/2 tipo VAPB nerūdijančio pleno rutuline sklende.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė Posūkio pavara
Veikimo būdas	elektrinis pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp4
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Skersmuo DN	100
Darbinis slėgis	6 ... 8,4 bar
Rutulinės sklendės pavaros nominalus slėgis	1 ... 8,4 bar
Nominalus armatūros slėgis	63
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-10 ... 200 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Tinka maisto pramonei	Ne
Produkto svoris	26.500 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	3