

Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas VZPR-BPS-22-R34R

Gaminio numeris: 550341

FESTO

Susideda iš pneumatinės posūkio pavaros DAPS sujungtos su 2/2 tipo VAPB nerūdijančio pleno rutuline sklende.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė Posūkio pavara
Veikimo būdas	elektrinis pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Nominalus dydis	20 mm
Skirstytuvo funkcija	2/2
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Produkto svoris	3.100 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	3