


Sujungimų blokas CPE18-3/2-PRS-3/8-6-NPT

Gaminio numeris: 550623

FESTO

CPE skirstytuvams.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------------|
| Tinklelio matmuo | 26 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 6 |
| Maksimalus slėgio zonų skaičius | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| Trūkimo slėgis | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | 23 ... 122 °F |
| Aplinkos temperatūra | 23 ... 122 °F |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas | 1,5 ft-lbf |
| Produkto svoris | 20,545 oz |
| Pajungimo bloko tvirtinimo būdas | Su kiauryme |
| Skirstytuvo montavimo būdas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | 3/8 NPT |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |