


Pneumatinė sąsaja

VABA-S6-1-X2

Gaminio numeris: 550663

FESTO

Skirstytuvų saloms VTSA ir VTSA-F, naudojamas kaip adapteris tarp pneumatinės salos dalies ir CPX.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvų salos jungtis	Tipas 44, VTSA
Diagnoze	Nepakankama įtampa, skirstytuvai
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	su bistabiliais skirstytuvais 16 su monostabiliais skirstytuvais 32
LED vaizduoklis	1 group diagnostics Channel status on valves
Parametrų konfigūravimas	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Apsauga (trumpo jungimo)	vidinė elektroninė apsauga skirstytuvo išėjimui
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	15 mA (maitinimas elektronikai) 50 mA (maitinimas skirstytuvams)
Didž. galingumas kanalui	0,2 A
Didž. suminė srovė moduliui	4 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip, papildomam maitinimo šaltiniui
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	590 g
Elektrinis valdymas	Fieldbus
Elektrinis pajungimas	per CPX
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA
Material housing	Padengtas aliuminiu