


Variklio flanšas EAMF-A-118A-80G

Gaminio numeris: 550989

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Interface code, motor in	80G
Interface code, coupling housing	118A
Informacija	atitinka RoHS