

# Plastikiniai vamzdeliai PEN-8X1,25-SI-400

Gaminio numeris: 551452

FESTO

standartinė O.D šlangutė QS jungtims, CN ir CK lizdams, pletileninis (nepatvirtinta naudojimui maisto pramonėje)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	8 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	35 mm
Vidinis diametras	5,7 mm
Min. lenkimo spindulys	22,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,02327 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 8mm 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai
Spalva	sidabrinis
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE