



Standartinis cilindras DSNUP-20-100-P-A

Gaminio numeris: 551673
Nebetiekiamas produktas

FESTO

sudarytas iš polimerinio dangtelio su polimeriniu slydimo guoliu ir iš aliuminio vamzdžio.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	100 mm
Stūmoklio diametras	20 mm
Stūmoklio koto sriegis	M8
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 6432
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,2 J
Didžiausias pneumatinės jungties užveržimo momentas	6 Nm
Maksimalus tvirtinimo sriegio priveržimo momentas	15 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	158 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	189 N
Judanti masė	84 g
Produkto svoris	138 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	PA - sustiprintas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys anoduotas