


Kištukas FBS-RJ45-PP-GS

Gaminio numeris: 552000

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	30 mm
Aukštis	72 mm
Ilgis	22 mm
Produkto svoris	60 g
Pastaba dėl fieldbus sąsajos	PROFINET
Etherneto kabelio specifikacija	Tipas: CAT 5 Individual core diameter: max. 1.6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-laidai 0,13 - 0,36 mm ² , 1-laidas
Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Leistinas kabelio skersmuo	5 ... 8 mm
Apsaugos klasė	IP65 IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	Cinkuota Nikeliuota
Material seals	NBR
Material electrical contact	Vario lydinys Nikeliuota ir auksuota