

# Pajungimo kabelis NEBV-H1G2-P-5-LE2

Gaminio numeris: 552004

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Kabelio priedas	Für statische Anwendungen
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
maksimali išėjimo srovė	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
Produkto svoris	120 g
Elektrinis pajungimas	2 - šerdžių Tiesi šakutė / kabelis
Kabelio ilgis	5 m
Montavimo tipas	Gnybtas
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	Pin 1 = juodas Pin 3 = schwarz/rot
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	POM PUR
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC