

Operatoriaus įtaisas CDSA-D1-VX

Gaminio numeris: 552103
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[kelių pavarų valdikliui CMXR-C1.](#)

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus jungties kabelio ilgis	20 m
Naudojama atmintis	256 Mbyte
Funkcinių klavišų skaičius	31
Spalvų skaičius	64 k
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	6,5"
Valdymo elementai	2 patvirtinimo mygtukai Emergency stop
Baterijos dubliavimas	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	19 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	VGA, 640x480 Pixel
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,4 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	1.250 g
USB jungtis	Taip
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd antra Ethernet jungtis optinė 10 mBd
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	ABS
Naudojimo sritis	Tik su CMXR-C1