


Adsorbcinis džiovintuvas PDAD-13-G3/8

Gaminio numeris: 552171

FESTO

Sausam ir švariam suslėgtam orui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Vertikalus Horizontaliai
Konstrukcija	Šalto regeneravimo adsorbcinis džiovintuvas
Įėjimo slėgis 1	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalvimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro. No water in liquid form
Slėgio rasos taškas	-40 °C
Slėgio rasos taškas prie sumažinto slėgio	-70 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [2:1:2] prie -70°C Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [2:2:2] prie -40°C
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
Produkto svoris	14.000 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys